

Garant**Synchronní hlava nástroje pro ER32, Stopka závitníku Ø d2: 7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338186 7
GTIN	4062406103644
Třída artiklu	31P

Popis**Provedení:**

- Řezání vnitřních závitů, popř. tváření závitů na strojích se synchronním vřetenem.
- Minimální vyrovnání délky: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzace chyb synchronizace, tudíž lepší kvalita závitu a podstatné zvýšení doby trvanlivosti.
- Pro upínací kleštiny a poháněné nástroje dle ISO 15488 (DIN 6499).
- Vhodný pro levé a pravé závit.

Provedení reklamní text:

- Vyrovnání min. délky: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzace synchronizačních chyb, díky tomu lepší kvalita závitu a výrazné zvýšení životnosti.

Vhodné pro:

Synchronní upnutí ER č. 338180.

Technický popis

Délka vyložení L ₁	19 mm
Stopka 4hran	5,5 mm
Pro stopku závitového vrtáku Ø d ₂ DIN 371	M7
Pro stopku závitového vrtáku Ø d ₂ DIN 374/376	M9-10
Ø D ₂	25 mm
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech

Druh produktu

Adaptér pro závitové vrtání