

Garant**Synchronní hlava nástroje pro ER25, Stopka závitníku Ø d2: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338185 10
GTIN	4062406103620
Třída artiklu	31P

Popis**Provedení:**

- Řezání vnitřních závitů, popř. tváření závitů na strojích se synchronním vřetenem.
- Minimální vyrovnání délky: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzace chyb synchronizace, tudíž lepší kvalita závitu a podstatné zvýšení doby trvanlivosti.
- Pro upínací kleštiny a poháněné nástroje dle ISO 15488 (DIN 6499).
- Vhodný pro levé a pravé závit.

Provedení reklamní text:

- Vyrovnání min. délky: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzace synchronizačních chyb, díky tomu lepší kvalita závitu a výrazné zvýšení životnosti.

Vhodné pro:

Synchronní upnutí ER č. 338180.

Technický popis

Délka vyložení L ₁	41 mm
Stopka 4hran	8 mm
Ø D ₂	19 mm
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Druh produktu	Adaptér pro závitové vrtání

