

**Garant****Synchronní hlava nástroje pro ER32, Stopka závitníku Ø d2: 11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338186 11
GTIN	4062406103682
Třída artiklu	31P

**Popis****Provedení:**

- Řezání vnitřních závitů, popř. tváření závitů na strojích se synchronním vřetenem.
- Minimální vyrovnání délky: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzace chyb synchronizace, tudíž lepší kvalita závitu a podstatné zvýšení doby trvanlivosti.
- Pro upínací kleštiny a poháněné nástroje dle ISO 15488 (DIN 6499).
- Vhodný pro levé a pravé závit.

**Provedení reklamní text:**

- Vyrovnání min. délky: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzace synchronizačních chyb, díky tomu lepší kvalita závitu a výrazné zvýšení životnosti.

**Vhodné pro:**

Synchronní upnutí ER č. 338180.

**Technický popis**

Délka vyložení L <sub>1</sub>	37 mm
Stopka 4hran	9 mm
Pro stopku závitového vrtáku Ø d <sub>2</sub> DIN 374/376	M14
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Druh produktu	Adaptér pro závitové vrtání

