

Garant**Synchronní upnutí, Pro ER kleštiny: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338180 16
GTIN	4062406103705
Třída artiklu	31P

Popis**Provedení:**

- Řezání vnitřních závitů, popř. tváření závitů na strojích se synchronním vřetenem.
- Minimální vyrovnání délky: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzace chyb synchronizace, tudíž lepší kvalita závitu a podstatné zvýšení doby trvanlivosti.
- Pro upínací kleštiny a poháněné nástroje dle ISO 15488 (DIN 6499).
- Vhodný pro levé a pravé závity.

Provedení reklamní text:

- Řezání vnitřních závitů, popř. tváření závitů na strojích se synchronním vřetenem.
- Minimální vyrovnání délky: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzace chyb synchronizace, tudíž lepší kvalita závitu a podstatné zvýšení doby trvanlivosti.
- Pro upínací kleštiny a poháněné nástroje dle ISO 15488 (DIN 6499).
- Vhodný pro levé a pravé závity.

Vhodné pro:

Kleštinový upínací trn ER.

Technický popis

Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Druh produktu	Držák kleštin

