

**HOLEX****ER kleština, ER 32, Jmenovitý upínací Ø d: 7/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309000 7/16
GTIN	4062406104085
Třída artiklu	32Z

**Popis****Provedení:**

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

**Upozornění:**

Kleštiny ER16, ER25 a ER32 bez těsnění jsou přes eshop k dispozici také v palcových rozměrech.

**Přemostění upínacího Ø je vždy o 1 mm menší, např. Ø 10 – 9 mm, kromě Ø 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).**

**Technický popis**

Upnutí	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	470 E
Vnější Ø D	33 mm
Celková délka L	40 mm
Druh produktu	Upínací kleština

