

HOLEX**ER kleština, ER 32, Jmenovitý upínací Ø d: 1/4mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309000 1/4 |
| GTIN | 4062406104054 |
| Třída artiklu | 32Z |

Popis**Provedení:**

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Upozornění:

Kleštiny ER16, ER25 a ER32 bez těsnění jsou přes eshop k dispozici také v palcových rozměrech.

Přemostění upínacího Ø je vždy o 1 mm menší, např. Ø 10 – 9 mm, kromě Ø 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).**Technický popis**

| | |
|-------------------|------------------|
| Upnutí | ER 32 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Obvodová házivost | ≤ 10 µm |
| Typ | 470 E |
| Vnější Ø D | 33 mm |
| Celková délka L | 40 mm |
| Druh produktu | Upínací kleština |

