

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 25/1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273751 25/1,5
GTIN	4045197720078
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

Funkční šířka L_4	26,5 mm
Šířka zápichu w	1,5 mm
Hloubka zápichu t_{\max}	4,5 mm
Délka hlavy L_1	29 mm
Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Celková délka L	150 mm
Šířka stopky b	25 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 6	279815 6
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600