

## Plošný magnet neodym, 2dílná sada se závitovým třmenem, neodym, Ø: 66mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085926 66
GTIN	5012095608417
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
- Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.
- Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.
- Jádru magnetu z neodymu.

#### Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

### Technický popis

Výška se závitěm	23,5 mm
Materiál povrchu	pogumováno
Jmenovitá přídržovací síla	180 N
Výška	8,5 mm
Ø	66 mm
Závit	M8 mm
Materiál jádra magnetu	neodym

Druh produktu

Plochý upínací magnet