

HOLEX**Upínací kleštiny pro závitníky, ER11, Jmenovitý upínací Ø d: 3,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309399 3,5
GTIN	4062406104443
Třída artiklu	32Z

Popis**Provedení:**

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.

S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 70 barů!).

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Upozornění:

Upínací kleštiny ER HOLEX® nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P a HiRun. S utěsněním.

Technický popis

Upnutí	ER11
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	4031 E
Vnější Ø D	11,3 mm
Celková délka L	18 mm

Druh produktu

Upínací kleština