

HOLEX**Tažná upínací kleština kruhová, DIN 6341, 355 E, Upínací Ø: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329705 10
GTIN	4062406104580
Třída artiklu	32B

Popis**Provedení:**

Upínací kleštiny, **profil kruhový, odstupňovaný po 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

Pilový závit.

Norma:

DIN 6341

Přesnost:

Tolerance obvodové házivosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Upozornění:

Jiné průměry a tvary (např. 4-hran nebo 6-hran) **na poptávku!**

Technický popis

F	20 mm
Celková délka L	123 mm
K	28 mm
Úhel α	17,5 stupeň
Pilový závit G	S20x2 mm
Norma	DIN 6341
Typ	355 E
Druh produktu	Upínací kleština

