

**HOLEX****Upínací kleštiny pro závitníky, ER11, Jmenovitý upínací Ø d: 2,8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309399 2,8
GTIN	4062406104436
Třída artiklu	32Z

**Popis****Provedení:**

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.

S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 70 barů!).

**Vhodné pro:**

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

**Upozornění:**

**Upínací kleštiny ER HOLEX® nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P a HiRun.** Bez utěsnění.

**Technický popis**

Upnutí	ER11
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	4031 E
Vnější Ø D	11,3 mm
Celková délka L	18 mm

Druh produktu

Upínací kleština