

**Garant****Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 12/1,5mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273750 12/1,5
GTIN	4045197720009
Třída artiklu	21W

## Popis

### Provedení:

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

## Technický popis

Funkční šířka $L_4$	12 mm
Šířka zápichu w	1,5 mm
Šroub	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Hloubka zápichu $t_{\max}$	4,5 mm
Délka hlavy $L_1$	26 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka stopky b	12 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 4	279815 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500