

## Plošný magnet neodym, 2dílná sada se závitovým pouzdrem, neodym, Ø: 88mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085927 88
GTIN	5012095608448
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

- Odstíněný plošný upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
- Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.
- Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.
- Jádro magnetu z neodymu.

#### Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

#### Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

### Technický popis

Jmenovitá přídržovací síla	420 N
Závit	M8 mm
Materiál povrchu	pogumováno
Závitové pouzdro	ano
Výška se závitem	17 mm
Výška	8,5 mm

Ø	88 mm
Materiál jádra magnetu	neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet