

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 12/1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273751 12/1,5
GTIN	4045197720047
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

Délka hlavy L_1	26 mm
Šířka zápichu w	1,5 mm
Funkční šířka L_4	12 mm
Šroub	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Hloubka zápichu t_{max}	4,5 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka stopky b	12 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 4	279815 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500