

Plošný magnet neodym, 2dílná sada se závitovým pouzdrem, neodym, Ø: 43mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085927 43
GTIN	5012095608400
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
- Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.
- Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.
- Jádru magnetu z neodymu.

Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

Technický popis

Výška	6 mm
Jmenovitá přídržovací síla	85 N
Závit	M4 mm
Závitové pouzdro	ano
Materiál povrchu	pogumováno
Výška se závitem	10,5 mm

Ø	43 mm
Materiál jádra magnetu	neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Příslušenství

Sada šroubovacích háků s vnějším závitem 10dílná Závít M4	085921 M4
---	-----------