

Garant**Upínací trny pro vrtáky do plného typ ADB, SK 40, Pro Ø stopky D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301285 20
GTIN	4062406104948
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Poloha závitového kolíku vůči kuželovému zahloubení v plném vrtáku je posunuta o 0,4 mm.
- Při utahování se zvětšuje zvětšený dosedací Ø upínán vůči dosedací ploše.
- Lepší opření kterého takto dosáhneme umožňuje vyšší posuv.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti díky 3 µm rovinně broušené dosedací ploše.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

Pro upínání všech vrtáků do plného materiálu, normovaných podle DIN 6595, část 1.

Vhodné pro:

Všechny vrtáky do plného s válcovou stopkou dle DIN 6595, část 1.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, náhradní šrouby č. 309907 – 309908.

Technický popis

Pro Ø stopky D ₁	20 mm
Vnější Ø D	40 mm
Délka vyložení rozměr A	65 mm
Upnutí	SK 40

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Upnutí pro vrtáky do plného

Příslušenství

Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Momentový klíč přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 200 Nm	656050 200
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Upínací klíč ER1/2palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 40	309700 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 40	309680 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Momentový nástavec pro mini matici ER Pro kleštinové upínače ER 20	309745 20
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
	308630 40

Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308806 40

Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M

308670 40M

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308620 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Klíč pro mini matici ER Pro kleštinové upínače ER 20

309740 20

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308802 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308660 40

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40

308740 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308650 40

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

308820 40

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308610 40

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

308830 40