


Garant**SEET 1204 AFTN, HB7635, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 214243 INOX |
| GTIN | 4062406104481 |
| Třída artiklu | 21A |

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3,5$ mm.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|--|
| Typ | INOX |
| Posuv f_z na zub | 0,19 mm |
| Tloušťka destičky E | 4,76 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SEET 1204 AFTN |
| Typ | HB7635 |
| Řezný materiál | TK |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 500 N/mm ² | omezené použití | 215 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | omezené použití | 205 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | 200 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 80 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 40 m/min | S |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |