

## Plošný magnet neodym, 2dílná sada se závitovým pouzdrem, neodym, Ø: 66mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085927 66
GTIN	5012095608424
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
- Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.
- Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.
- Jádro magnetu z neodymu.

#### Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

#### Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

### Technický popis

Ø	66 mm
Výška se závitem	15 mm
Materiál povrchu	pogumováno
Závitové pouzdro	ano
Výška	8,5 mm
Závit	M5 mm

Jmenovitá přidržovací síla	180 N
Materiál jádra magnetu	neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

---

## Příslušenství

Sada šroubovacích háků s vnějším závitem 10dílná Závít M5	085921 M5
---	-----------