

## Plošný magnet neodym, 2dílná sada se závitovým třmenem, neodym, Ø: 22mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085926 22
GTIN	5012095608370
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
- Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.
- Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.
- Jádru magnetu z neodymu.

#### Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

### Technický popis

Výška	6 mm
Jmenovitá přídržovací síla	50 N
Závit	M4 mm
Výška se závit	12,5 mm
Materiál povrchu	pogumováno
Ø	22 mm
Materiál jádra magnetu	neodym

Druh produktu

Plochý upínací magnet