

**Garant****Upínací trny pro vrtáky do plného typ ADB, SK 50, Pro Ø stopky D1: 32mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	301287 32
GTIN	4062406105006
Třída artiklu	31A

## Popis

### Provedení:

- Poloha závitového kolíku vůči kuželovému zahloubení v plném vrtáku je posunuta o 0,4 mm.
- Při utahování se zvětšuje zvětšený dosedací Ø upínán vůči dosedací ploše.
- Lepší opření kterého takto dosáhneme umožňuje vyšší posuv.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti díky 3 µm rovinně broušené dosedací ploše.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

### Text upoutávky:

Vrták do plného WSP

Upínač nástroje

Broušená dosedací plocha

Tvar ADB

### Použití:

**Pro upínání všech vrtáků do plného materiálu, normovaných podle DIN 6595, část 1.**

### Vhodné pro:

Všechny vrtáky do plného s válcovou stopkou dle DIN 6595, část 1.

### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, náhradní šrouby č. 309907 – 309908.

## Technický popis

Pro Ø stopky D <sub>1</sub>	32 mm
-----------------------------	-------

Vnější Ø D	52 mm
Délka vyložení rozměr A	75 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Upnutí pro vrtáky do plného

## Příslušenství

Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308820 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Upínací klíč ER1/2palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 32	309700 32
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Momentový klíč přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 200 Nm	656050 200

Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 32	309680 32
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50