

**Polotovar vyvrtávací tyče typ A, BT 40, Rozměr A: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302889 250
GTIN	4062406105044
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Strmý kužel s nákrůžkem kalený a broušený. Stopka měkká k dalšímu obrobení.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	250 mm
Vnější Ø D	63 mm
Upínací Ø D ₁	63 mm
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	A
Druh produktu	Polotovar vyvrtávací tyče

Příslušenství

Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
--	-----------

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40