

**Polotovar vyvrtávací tyče typ A, SK 50, Rozměr A: 315mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301302 315
GTIN	4062406105037
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Strmý kužel a nákrůžek kalené a broušené.

Materiál:

16 MnCr5

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	315 mm
Vnější Ø D	97 mm
Upínací Ø D ₁	97 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Druh produktu	Polotovar vyvrtávací tyče

Příslušenství

308720 50

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50

308820 50

Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308605 50

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308660 50

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308620 50

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308790 50

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308760 50

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308765 50

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308650 50

Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 200 Nm

656050 200

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308610 50

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308615 50

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50

308740 50

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308795 50

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308785 50

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308640 50

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50

308830 50

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308600 50