

**Polotovar vyvrtávací tyče typ A, BT 50, Rozměr A: 315mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302891 315
GTIN	4062406105051
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Strmý kužel s nákrůžkem kalený a broušený. Stopka měkká k dalšímu obrobení.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802.

**Technický popis**

Vnější Ø D	97 mm
Délka vyložení rozměr A	315 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	97 mm
Upnutí	BT 50
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	A
Druh produktu	Polotovar vyvrtávací tyče

**Příslušenství**

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
--	-----------

Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50