

**Polotovar vyvrtávací tyče, HSK-A 100, Rozměr A: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307027 250
GTIN	4062406105075
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- Kužel a nákrůžek tvrzený a broušený.
- Stopka měkká k dalšímu opracování.

Použití:

Pro zhotovování speciálních nástrojů.

Materiál:

16MnCr5

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Technický popis

Vnější Ø D	97 mm
Délka vyložení rozměr A	250 mm
Ø upnutí D ₁	97 mm
Upnutí	HSK-A 100
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Druh produktu	Polotovar vyvrtávací tyče

