

**Polotovar vyvrtávací tyče, HSK-A 63, Rozměr A: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307025 160
GTIN	4062406105068
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

- Kužel a nákrůžek tvrzený a broušený.
- Stopka měkká k dalšímu opracování.

**Použití:**

Pro zhotovování speciálních nástrojů.

**Materiál:**

16MnCr5

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	160 mm
Vnější Ø D	63 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	63 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Druh produktu	Polotovar vyvrtávací tyče

---

## Příslušenství

Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 63

309880 63