

**Garant****Redukční pouzdro, SK 50, Strmý kužel SK / SK1: 50/50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301273 50/50
GTIN	4062406105129
Třída artiklu	31A

**Popis****Rozsah dodávky:**

S vestavěným spojovacím šroubem pro upínač nástrojů dle ISO 7388-1. (dřív. DIN 69871)

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Vnější Ø D	97 mm
Délka vyložení rozměr A	120 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Druh produktu	Redukční pouzdro

**Příslušenství**

Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308830 50
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 200 Nm	656050 200
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308820 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50