

Garant**Upínací trny pro vrtáky do plného typ ADB, BT 50, Pro Ø stopky D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303129 20
GTIN	4062406105198
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Všechny stopky natvrdo přesoustružené.
- Poloha závitového kolíku vůči kuželovému zahloubení v plném vrtáku je posunuta o 0,4 mm.
- Při utahování se zvětšuje zvětšený dosedací Ø upínán vůči dosedací ploše.
- Lepší opření kterého takto dosáhneme umožňuje vyšší posuv.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti díky 3 µm rovinně broušené dosedací ploše.

Použití:

Pro upínání všech vrtáků do plného materiálu, normovaných podle DIN 6595, část 1.

Vhodné pro:

Všechny vrtáky do plného s válcovou stopkou dle DIN 6595, část 1.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Náhradní šrouby č. 309907 309908.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	90 mm
Vnější Ø D	40 mm
Pro Ø stopky D ₁	20 mm
Upnutí	BT 50
Norma pro upínání	ISO 7388-2

Technický list

Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upnutí pro vrtáky do plného

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/303129-20>