

**Garant****Držák na vrtáky do plného, HSK-A 63, Pro Ø stopky D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307005 20
GTIN	4062406105235
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Poloha závitového kolíku vůči kuželovému zahloubení ve vrtáku je posunuta o 0,4 mm. **Při utahování je nákrůžek stopky vrtáku přitlačován na dosedací plochu. Navíc je průměr dosedací plochy** oproti běžným nástrojovým upínačům **zvětšený.**

**Použití:**

**Pro upínání všech vrtáků do plného materiálu, normovaných podle DIN 6595, část 1.**

**Vhodné pro:**

Všechny vrtáky do plného s válcovou stopkou dle DIN 6595, část 1.

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička pro chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, náhradní šrouby č. 309907 a 309908.

**Technický popis**

Vnější Ø D	40 mm
Pro Ø stopky D <sub>1</sub>	20 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upnutí pro vrtáky do plného

---

## Příslušenství

Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 63	309880 63
--------------------------------------	-----------