

Garant**Upínací trny pro vrtáky do plného typ ADB, BT 40, Pro Ø stopky D1: 20mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	303128 20
GTIN	4062406105150
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Všechny stopky natvrdo přesoustružené.
- Poloha závitového kolíku vůči kuželovému zahloubení v plném vrtáku je posunuta o 0,4 mm.
- Při utahování se zvětšuje zvětšený dosedací Ø upínán vůči dosedací ploše.
- Lepší opření kterého takto dosáhneme umožňuje vyšší posuv.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti díky 3 µm rovinně broušené dosedací ploše.

Použití:

Pro upínání všech vrtáků do plného materiálu, normovaných podle DIN 6595, část 1.

Vhodné pro:

Všechny vrtáky do plného s válcovou stopkou dle DIN 6595, část 1.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Náhradní šrouby č. 309907 309908.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	72 mm
Pro Ø stopky D ₁	20 mm
Vnější Ø D	40 mm
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	JIS B6339

Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upnutí pro vrtáky do plného

Příslušenství

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40