

**Garant****Nástrojový upínač pro frézy se závitem, SK 40, Závit M × délka L1: M8X25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301303 M8X25
GTIN	4062406105327
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Kónická konstrukce.

**Použití:**

Pro upnutí fréz se závitem.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

**Technický popis**

Vnější Ø D	15 mm
Délka vyložení rozměr A	44 mm
Závit M	M8×25
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø otvoru D <sub>1</sub> tolerance IT6	8,5 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	25 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

## Příslušenství

Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 25	309680 25
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Momentový klíč přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 200 Nm	656050 200
Upínací klíč ER1/2palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 40	309700 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Klíč pro mini matici ER Pro kleštinové upínače ER 25	309740 25
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 40	309680 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Momentový nástavec pro mini matici ER Pro kleštinové upínače ER 25	309745 25
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Upínací klíč ER1/2 palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 25	309700 25
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M