

Garant**Nástrojový upínač pro frézy se závitem, SK 40, Závit M × délka L1: M10X5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301303 M10X5
GTIN	4062406105365
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Kónická konstrukce.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

Technický popis

Ø D ₂	18 mm
Délka vyložení rozměr A	25 mm
Vnější Ø D	18 mm
Závit M	M10X5
L ₂	5 mm
Ø otvoru D ₁ tolerance IT6	10,5 mm
Užitná délka L ₁	5 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

Příslušenství

Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 40	309680 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Momentový klíčs přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 200 Nm	656050 200
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Upínací klíč ER1/2palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 40	309700 40
	308820 40

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308630 40

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308806 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308620 40

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308610 40

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308801 40

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308802 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308635 40

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308640 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308795 40