

Garant**Nástrojový upínač pro frézy se závitem, BT 40, Závít M × užitná délka L1:
M12X75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303139 M12X75
GTIN	4062406105747
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Všechny stopky natvrdo přesoustružené.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 102 mm

Ø otvoru D₁ tolerance IT6: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Vnější Ø D: 31 mm

Užitná délka L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Technický popis

Ø otvoru D ₁ tolerance IT6	12,5 mm
Závít M	M12×75
Délka vyložení rozměr A	102 mm
Vnější Ø D	31 mm
L ₂	5 mm

Ø D ₂	21 mm
Užitná délka L ₁	75 mm
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

Příslušenství

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308810 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308780 40
Tažný čep Hurco 60° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308803 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308812 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
	308820 40

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308806 40

Tažný čep Hurco 60° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308804 40

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308785 40

Tažný čep Hurco 90° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308805 40