

**Garant****Nástrojový upínač pro frézy se závitem, BT 40, Závit M × užitná délka L1:  
M8X50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303139 M8X50
GTIN	4062406105686
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Všechny stopky natvrdo přesoustružené.

**Použití:**

Pro upnutí fréz se závitem.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 77 mm

Ø otvoru D<sub>1</sub> tolerance IT6: 8,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Vnější Ø D: 23 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 50 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Technický popis**

Vnější Ø D	23 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø otvoru D <sub>1</sub> tolerance IT6	8,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Závit M	M8x50

Užitná délka L <sub>1</sub>	50 mm
Délka vyložení rozměr A	77 mm
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

## Příslušenství

Tažný čep Hurco 60° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308804 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308812 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep Hurco 90° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308805 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308810 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
	308802 40

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40

308820 40

Tažný čep Hurco 60° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308803 40

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40

308830 40

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308780 40