

**Garant****Nástrojový upínač pro frézy se závitem, BT 40, Závít M × užitná délka L1:  
M16X25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303139 M16X25
GTIN	4062406105761
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Všechny stopky natvrdo přesoustružené.

**Použití:**

Pro upnutí fréz se závitem.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 52 mm

Ø otvoru D<sub>1</sub> tolerance IT6: 17 mm

Ø D<sub>2</sub>: 29 mm

Vnější Ø D: 29 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Technický popis**

Užitná délka L <sub>1</sub>	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Vnější Ø D	29 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø otvoru D <sub>1</sub> tolerance IT6	17 mm

Závit M	M16×25
Délka vyložení rozměr A	52 mm
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

## Příslušenství

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308810 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308812 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Hurco 60° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308803 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep Hurco 90° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308805 40

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308780 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep Hurco 60° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308804 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40