

**Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 1,5×D, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232271 12
GTIN	4062406104504
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

S vnitřním chlazením.

**Přímé drážky.****Upozornění:**

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 18,8 mm

Morse kužel MK velikost: 2

Upínací šrouby: 232990 TX7

**Technický popis**

Upínací šrouby	232990 TX7
Morse kužel MK velikost	2
Rozsah Ø D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	18,8 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	1,5×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

---

Vrták s vyměnitelnými  
břitovými destičkami