

**Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 3×D, Typ: 48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232272 48
GTIN	4062406105914
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Přímé drážky.**Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø D_c: 48 - 65 mm

Užitná délka L₁: 130,1 mm

Morse kužel MK velikost: 5

Upínací šrouby: 232990 TX20

Technický popis

Upínací šrouby	232990 TX20
Rozsah Ø D _c	48 - 65 mm
Morse kužel MK velikost	5
Užitná délka L ₁	130,1 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	3×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými
břitovými destičkami