

**Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 12×D, Typ: 13****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232275 13
GTIN	4062406106058
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Hodnoty posuvu f snižte o 10% a_{hodnoty} vc o 30%.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Užitná délka L_1 : 156 mm

Morse kužel MK velikost: 2

Upínací šrouby: 232990 TX8

Technický popis

Upínací šrouby	232990 TX8
Rozsah $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Užitná délka L_1	156 mm
Morse kužel MK velikost	2
Počet břitů Z	2
Provedení	12×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými
břitovými destičkami