

**Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 8×D, Typ: 13****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232274 13
GTIN	4062406105990
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Upozornění:

Hodnoty posuvu f snižte o 5% a $a_{\text{hodnoty}}vc$ o 10%.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Užitná délka L_1 : 114,3 mm

Morse kužel MK velikost: 2

Upínací šrouby: 232990 TX8

Technický popis

Rozsah $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Upínací šrouby	232990 TX8
Užitná délka L_1	114,3 mm
Morse kužel MK velikost	2
Počet břitů Z	2
Provedení	8×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými
břitovými destičkami