

**Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 8×D, Typ: 18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232274 18
GTIN	4062406106003
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

S vnitřním chlazením.

**Upozornění:**

Hodnoty posuvu  $f$  snižte o 5% a  $a_{\text{hodnoty}}vc$  o 10%.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Užitná délka  $L_1$ : 273,1 mm

Morse kužel MK velikost: 3

Upínací šrouby: 232990 TX9

**Technický popis**

Upínací šrouby	232990 TX9
Užitná délka $L_1$	273,1 mm
Rozsah $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Morse kužel MK velikost	3
Počet břitů Z	2
Provedení	8×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

---

Vrták s vyměnitelnými  
břitovými destičkami