

**Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 5×D, Typ: 18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232273 18
GTIN	4062406105945
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

S vnitřním chlazením.

**Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 171,5 mm

Morse kužel MK velikost: 3

Upínací šrouby: 232990 TX9

**Technický popis**

Morse kužel MK velikost	3
Upínací šrouby	232990 TX9
Užitná délka L <sub>1</sub>	171,5 mm
Rozsah Ø D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	5×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

