

**Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 12×D, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232275 12
GTIN	4062406106041
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

S vnitřním chlazením.

**Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Hodnoty posuvu  $f$  snižte o 10%  $a_{\text{hodnoty}}$   $vc$  o 30%.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah  $\varnothing D_c$ : 12 - 12,5 mm

Užitná délka  $L_1$ : 144 mm

Morse kužel MK velikost: 2

Upínací šrouby: 232990 TX7

**Technický popis**

Upínací šrouby	232990 TX7
Rozsah $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Užitná délka $L_1$	144 mm
Morse kužel MK velikost	2
Počet břitů Z	2
Provedení	12×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

---

Vrták s vyměnitelnými  
břitovými destičkami