



Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 8×D, Typ: 36



Údaje o objednávce

Artikové číslo	232274 36
GTIN	4062406106027
Třída artiklu	22G

Popis

Provedení:

Pro otvory do přesnosti IT10.

S vnitřním chlazením. **Přímé drážky.**

Upozornění:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530.**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Hodnoty posuvu f snižte o 5% a $a_{\text{hodnoty}} v_c$ o 10%.

Technický popis

Morse kužel MK velikost	4
Rozsah $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Upínací šrouby	232990 TX20
Užitná délka L_1	349,3 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	8×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

