



Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 3×D, Typ: 36



Údaje o objednávce

Artikové číslo	232272 36
GTIN	4062406105907
Třída artiklu	22G

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.

Přímé drážky.

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø D_c: 36 - 47 mm

Užitná délka L₁: 120,6 mm

Morse kužel MK velikost: 4

Upínací šrouby: 232990 TX20

Technický popis

Rozsah Ø D _c	36 - 47 mm
Užitná délka L ₁	120,6 mm
Upínací šrouby	232990 TX20
Morse kužel MK velikost	4
Počet břitů Z	2
Provedení	3×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými
břitovými destičkami