

**Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 12×D, Typ: 48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232275 48
GTIN	4062406106096
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.

S vnitřním chlazením. **Přímé drážky.**

**Upozornění:**

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530.**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Hodnoty posuvu  $f$  snižte o 10%  $a_{\text{hodnoty}}$   $vc$  o 30%.

**Technický popis**

Morse kužel MK velikost	5
Upínací šrouby	232990 TX20
Rozsah $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Užitná délka $L_1$	576 mm
Počet břitů $Z$	2
Provedení	12×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

