

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s podvěsnou skříňkou 24G, s elektrickým nastavováním výšky, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 1000/DEmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923291 1000/DE
GTIN	4062406103224
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. S plynulým elektrickým nastavováním výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Připojovací kabel s německou zástrčkou Schuko. Maximální připojený výkon 250 V / 50 Hz s maximálně 340 W. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 150

Rozsah dodávky:

2 × podnož s elektrickým nastavováním výšky, 1 pár uzlových plechů, zásuvková skříňka, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Dodává se nesmontované. Umístění ručního tlačítka lze volně zvolit. Při řadové instalaci je bezpodmínečně nutný střížný plech č. 927220.

Technický popis

Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Maximální nosnost	400 kg
ComfortClose	ne
Užitná šířka zásuvky v G	20
Počet zásuvek	2
Přípojka napětí	250 V
Řada	vario
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Pracovní deska délka	1000 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Výškový rozsah	850 - 1050 mm
Rychlost zvedání	9 mm/s
Výška zásuvkové skříňky	300 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	225 mm
Hmotnost	74 kg
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Ochranná třída IP	IP 20
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem

Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení pracoviště	850-1050 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75