

3M**2složkové lepidlo, ID výrobce: DP8405****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083374 DP8405
GTIN	051115689635
Třída artiklu	08M

Popis**Provedení:**

Houževnaté elastické 2složkové lepidlo pro rychlé a snadné zpracování a trvale pevné spoje. Tvrdně při pokojové teplotě. Houževnatě pružné a nárazuvzdorné akrylátové lepidlo vhodné pro vysoce pevné lepení plastů jako ABS, PC, PMMA a PVC atd. i kovů.

Použití:

Ruční dávkovací pistole č. 083373 vel. PISTOLE použijte společně s posuvovým pístem č. 083375 vel. KOLBEN10 a míchací trubičkou č. 083375 vel. MIXER.

Technický popis

Označení nebezpečné látky	GHS02: Plamen
Označení nebezpečné látky	GHS07 upozornění
Označení nebezpečné látky	GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Smyková pevnost v tahu	17 N/mm ²
Označení výrobce	DP8405

Dynamická viskozita	50000 mPas
Barva	zelená
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Pevnost v tahu	30 N/mm ²
Vlastnost	bez zápachu
Vlastnost	houževnaté a pružné
Teplota zpracování	20 °C
Číslo UN	UN1133
Chemický základ	akrylát
Třída nebezpečné látky	3
Rozsah teplot pro použití	-40 - 90 °C
Skladovací teplota	15 °C
Plnicí množství	45 g
Vhodné pro oblast použití	Povrchy s práškově nanášeným lakem
Tvar	kapalný
Vhodné pro materiál	plast
Vhodné pro materiál	Kov
Hustota	1,07 g/cm ³
Funkční pevnost dle	15 min
Dotyková pevnost za	14 - 16 min
Maximální rozměr štěrbin	0,3 mm
Odolné proti nárazům a vibracím	ano
Pevnost přesahu	30 N/mm ²
Druh produktu	dvousložkové lepidlo

Příslušenství

2složkové lepicí příslušenství Provedení MIXER	083375 MIXER
2složkové lepicí příslušenství Provedení KOLBEN10	083375 KOLBEN10

Ruční dávkovací pistole Provedení PISTOLE

083373 PISTOLE