

Garant**Nástrojový upínač pro frézy se závitem, BT 50, Závít M × délka L1: M8X50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303141 M8X50
GTIN	4062406106140
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Všechny stopky natvrdo přesoustružené.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 88 mm

Ø otvoru D₁ tolerance IT6: 8,5 mm

Ø D₂: 13 mm

Vnější Ø D: 23 mm

Užitná délka L₁: 50 mm

L₂: 5 mm

Technický popis

Vnější Ø D	23 mm
Ø D ₂	13 mm
Závít M	M8x50
L ₂	5 mm
Užitná délka L ₁	50 mm

Délka vyložení rozměr A	88 mm
Ø otvoru D ₁ tolerance IT6	8,5 mm
Upnutí	BT 50
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

Příslušenství

Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308810 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308812 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308780 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50