

Garant**Nástrojový upínač pro frézy se závitem kónický typ, HSK-A 63, Závít M × délka L1: M12X100****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 307044 M12X100 |
| GTIN | 4062406106850 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

Kónická konstrukce.

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 301358, redukce č. 301359, trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Upozornění:

Tvrdokovové upínače příp. prodloužení z tvrdokovu pro šroubovací frézy č. 301374 – 301379 a č. 301361 – 301368.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|---------|
| L ₂ | 5 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 126 mm |
| Otvor Ø D ₁ | 12,5 mm |
| Závít M | M12×100 |
| Užitná délka L ₁ | 100 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Vnější Ø D | 33 mm |
| Upnutí | HSK-A 63 |
| Norma pro upínání | ISO 12164-1 |
| Norma pro upínání | DIN 69893 |
| Tvar | A |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm |
| Strategie obrábění | HSC |
| Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |