

Garant**Vějířovitý brusný kotouč speciál (ZA) s přesahem lamel, Ø 115 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566290 80
GTIN	4045197720436
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Vějířovitý brusný kotouč se **zvláště velkým přesahem lamel (10 mm)**. Vysoký úběr a dlouhá životnost díky kvalitnímu **zirkonovému korundu (ZA)** na robustní směsné tkanině. S aktivním brusným povlakem pro chladný brus.

· **Šikmý tvar pro obrábění hran a svarů a broušení ploch s úhlem nastavení 15–25°.**

Použití:

Ideální pro střídavé broušení při **broušení ploch a kontur** a pro obrábění **obtížně přístupných míst**, jako např. vybrušování koutových svarů.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	Šikmo s přesahem lamel
Zrnitost	80
Ø kotouče	115 mm

Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		