

Garant GRIDLINE

**Skříň na kapaliny s plastovými kanystrů, Výška v mm / počet kanystrů na olej:
1500/14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	980022 1500/14
GTIN	4062406107048
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Stabilní konstrukce z ocelového plechu s křídlovými dvířky, uzamykatelná posuvnou rukojetí s **cylindrickým zámekem**. Korpus skříňe je vybaven **pojistkou proti vytažení**. Díky této pojistce proti vytažení je možné vytáhnout vždy pouze 1 výsuvnou polici. Skříň je tak zajištěna proti převrácení. Uložení výsuvných polic a zásuvek v rastru po 25 mm.

Skříň na kapaliny, včetně kanystrů na olej z **plastu** (č. 980060).

Osazení:

Počet výsuvných polic: 3

Počet kanystrů na olej (10 litrů): 10

Počet kanystrů na olej (25 litrů): 4

Počet záchytných van na olej: 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Skříň lze používat také bez kanystrů na olej. Vybavení podle potřeby: Vhodné výsuvné police viz č. 980052.

Technický popis

Užitná výška	1350 mm
Šířka	750 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Výška	1500 mm
Hloubka	700 mm
Hmotnost	136 kg
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň na olej